

Skaitmeninis spartusis vidmatis, Matavimo ribos: 20-40mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	438974 20-40
GTIN	2050001055217
Produktų klasė	46Q

Aprašymas

Modelis:

1 fiksuotas ir 1 judrus liestukas su HM rutuliniais matavimo antgaliais. **Skaitmeninis absoliučiosios vertės rodmuo.** Įvedus **išankstinio nustatymo vertes** galima sekti bet kurios vertės nuokrypius.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081561 dyd. LR3., naudojimo instrukcija.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelio adapteris Nr. 498954 dyd. A2, duomenų perdavimo kabelis Nr. 497440 ir belaidis duomenų siųstuvas Nr. 498954 dyd. A5

Techninis aprašymas

Atkartojamumas	0,01 mm
Matavimo jėga	1,1 - 1,6 N
Kietlydinio (HM) rutulinio antgalio Ø	1 mm
Maksimalus liestuko ilgis L (matavimo gylis)	85 mm
Maksimalus griovelio gylis	7 mm
minimalus griovelio plotis	1,2 mm

Matavimo ribos (diapazonas)	20 - 40 mm
Leistina paklaida	0,03 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR3
Baterijų kiekis	1
IP apsaugos klasė	IP 67
Maitinimas	Baterijos
Padalos vertė, perjungiamo	0,01 mm
Padalos vertė, perjungiamo	0,005 mm
Padalos vertė, perjungiamo	0,001 mm
Padalos vertė, perjungiamo	0,02 mm
Padalos vertė, perjungiamo	0,002 mm
Padalos vertė, perjungiamo	0,05 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	Bluetooth® sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Kalibravimas	C7
Produkto rūšis	sparčiajam vidmačiui

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/438974-20-40>