

Kroepelin
 Längenmesstechnik

Spartusis vidmatis, Matavimo ribos: 40-60mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	438950 40-60
GTIN	2050001036889
Produktų klasė	46Q

Aprašymas
Modelis:

1 fiksuotas ir 1 judrus liestukas su HM rutuliniais matavimo antgaliais. Judraus liestuko atsilenkimas perduodamas laikrodiniam indikatoriui. Matavimo rezultatas matomas iškart.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepalaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Techninis aprašymas

minimalus griovelio plotis	1,5 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	40 - 60 mm
Maksimalus liestuko ilgis L (matavimo gylis)	80 mm
Maksimalus griovelio gylis	8 mm
Kietlydinio (HM) rutulinio antgalio Ø	1 mm
Leistina paklaida	0,03 mm
Indikatoriaus Ø	65 mm
Kalibravimas	C7
IP apsaugos klasė	IP 65

Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo prietaisai	analoginis
Produkto rūšis	sparčiajam vidmačiui

Paslaugos

DAkS kalibravimaslšorinis / vidinis liestukas Tipas S	023460 S
Kalibravimaslšorinis / vidinis liestukas Tipas S	023450 S