

Kroeplin
Längenmesstechnik

Skaitmeninis spartusis vidmatis, Matavimo ribos: 30-50 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	438974 30-50
GTIN	2050001055224
Produktų klasė	46Q

Aprašas

Aprašymas:

1 fiksuotas ir 1 judrus liestukas su HM rutuliniais matavimo antgaliais. **Skaitmeninis absoliučiosios vertės rodmuo.** Įvedus **išankstinio nustatymo vertes** galima sekti bet kurios vertės nuokrypius.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081556 dyd. LR3., naudojimo instrukcija.

Priedai:

Duomenų perdavimo laido adapteris Nr. 498954 dyd. A2, duomenų perdavimo laidas Nr. 497440.

Norma: Gamykliniai standartai

Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai

Sąsaja: USB sąsaja

Sąsaja: Digimatic sąsaja

IP apsaugos klasė: IP 67

Matavimo verčių fiksavimas: vienkartinis nulinio taško nustatymas

Padalos vertė: 0,01 mm

Leistina paklaida: 0,03 mm

Atkartojamumas: 0,01 mm

Kietlydinio (HM) rutulinio antgalio Ø: 1 mm

minimalus griovelio plotis: 1,2 mm

Maksimalus griovelio gylis: 7 mm

Techninis aprašymas

Maksimalus griovelio gylis	7 mm
----------------------------	------

Matavimo jėga	1,1 - 1,6 N
minimalus griovelio plotis	1,2 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	30 - 50 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Kietlydinio (HM) rutulinio antgalio Ø	1 mm
Maksimalus liestuko ilgis L (matavimo gylis)	85 mm
Atkartojamumas	0,01 mm
Leistina paklaida	0,03 mm
Prekės Nr., kartu su baterijomis / akumuliatoriais	081561 LR3
Baterijų kiekis	1
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
IP apsaugos klasė	IP 67
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Kalibravimas	C7
Produkto rūšis	Spartieji vidmačiai

Paslaugos

Kalibravimas Išorinis / vidinis liestukas	013850
Žymėjimas lazeriu Tipas	018940
DAkkS kalibravimas Išorinis / vidinis liestukas	011320

Priedai

Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB	498975
Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB	498965
Prijungimo kabelis Tipas D2	497440 D2

Prijungimo kabelis Tipas D1	497440 D1
Sąsajos adapteris Tipas A2	498954 A2
Šarminiai mangano akumulatoriai Tarptautinis dydis LR3	081556 LR3
Siųstuvas Tipas S2	498966 S2
Prijungimo kabelis Tipas USB2	497440 USB2