

**Stormatis, Matavimo ribos: 0-20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	438280 0-20
GTIN	4031452200034
Produktų klasė	46C

Aprašymas**Modelis:**

Stormatis su prispaudžiama svirtimi. Tvirtas, lakuotas rėmas. Matavimo plokštumos grūdintos ir šlifotos.

Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 20 mm
Padalos vertė	0,1 mm
Matavimo plokštumos Ø	10 mm
Išnešimas	50 mm
Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas)	0,05 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Produkto rūšis	Spartusis stormatis
Matavimo prietaisai	analoginis

Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	C6

Paslaugos

DAkKS kalibravimasSpartusis stormatis Maksimalios matavimo ribos 30	023430 30
KalibravimasStormatis Maksimalios matavimo ribos 200	023420 200