


**Kroepelin**  
Längenmesstechnik**Spartusis vidmatis, Matavimo ribos: 60-80mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	438950 60-80
GTIN	2050001036919
Produktų klasė	46Q

**Aprašymas****Modelis:**

1 fiksuotas ir 1 judrus liestukas su HM rutuliniais matavimo antgaliais. Judraus liestuko atsilenkimas perduodamas laikrodiniam indikatoriui. Matavimo rezultatas matomas iškart.

**Funkcija:**

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkei), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

**Techninis aprašymas**

Kietlydinio (HM) rutulinio antgalio Ø	1 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Maksimalus griovelio gylis	8 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	60 - 80 mm
minimalus griovelio plotis	1,5 mm
Maksimalus liestuko ilgis L (matavimo gylis)	80 mm
Leistina paklaida	0,03 mm
Indikatoriaus Ø	65 mm
Kalibravimas	C7

IP apsaugos klasė	IP 65
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo prietaisai	analoginis
Produkto rūšis	sparčiajam vidmačiui

## Paslaugos

DAkS kalibravimaslšorinis / vidinis liestukas Tipas S	023460 S
Kalibravimaslšorinis / vidinis liestukas Tipas S	023450 S