

Garant**Spiralinis grąžtas HSS W, be dangos, Ø DC h8: 3,6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	114200 3,6
GTIN	4045197015440
Produktų klasė	11B

Aprašymas**Modelis:**

Standartinė šerdis be pastorinto koto. Preciziškai užgaląsta grąžto viršūnę.

Šlifuoti platūs grioveliai, geresniam drožlės pasišalinimui.

Glotniai šlifotas paviršius.

Viršūnės forma A nuo dydžio 2,0 mm.

Rekomendacija:**Maksimalus gręžimo gylis:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Techninis aprašymas

Nominalusis Ø D _c	3,6 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c	39 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Koto Ø D _s	3,6 mm
Bendras ilgis L	70 mm
Pastūma f apdirbant ilgadožlį aliuminį ir plastiką	0,05 mm/aps,
Norma	DIN 338
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	33,6 mm
Smailas kampas	130 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas

Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Tipas	W
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	35-40 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Spiralinis gražtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	70 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	45 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	40 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		