

Kroepelin
Längenmesstechnik**Spartusis vidmatis su ilgais matavimo antgaliais, Matavimo ribos: 15-65mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	438953 15-65
GTIN	2050001743138
Produktų klasė	46Q

Aprašymas**Modelis:**

1 fiksuotas ir 1 judrus liestukas su HM rutuliniais matavimo antgaliais. Judraus liestuko atsilenkimas perduodamas laikrodiniam indikatoriui. Matavimo rezultatas matomas iškart.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepalaidus dulkiems), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Techninis aprašymas

minimalus griovelio plotis	2,5 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	15 - 65 mm
Padalos vertė	0,05 mm
Maksimalus liestuko ilgis L (matavimo gylis)	188 mm
Maksimalus griovelio gylis	4,5 mm
Kietlydinio (HM) rutulinio antgalio Ø	1,5 mm
Leistina paklaida	0,05 mm
Indikatoriaus Ø	66 mm
Kalibravimas	C7
IP apsaugos klasė	IP 65
Norma	Gamykliniai standartai

Matavimo prietaisai	analoginis
Produkto rūšis	sparčiajam vidmačiui

Paslaugos

DAkS kalibravimaslšorinis / vidinis liestukas Tipas S	023460 S
Kalibravimaslšorinis / vidinis liestukas Tipas S	023450 S