



Tarpumačių rulonas 50 mm × 5 m, C plienas, Storis: 0,4mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 478525 0,4 |
| GTIN | 2050001054197 |
| Produktų klasė | 48B |

Aprašymas

Modelis:

Valcuotas, tvirtas tarpumačių juostelių plienas, itin tiksliai išpjaujamas. Juostos storis nuo dydžio 0,02 sužymėtas didėjančia tvarka (išimtis - Nr.478502 nuo dyd. 0,08).

Laikoma praktiškoje dėžutėje ir ištraukiama kaip ruletė. Nuo 5 arba 10 m ilgio juostą galima atkirpti norimo ilgio.

C plienas – anglinis plienas, medžiaga Nr. 1.1274, valcuotas, grūdintas, blizgus paviršius (**dyd. 0,01 ir 0,02 nerūdijantis**).

Paskirtis:

Įrenginių ir įrankių gamyboje staklių dalių reguliavimui, kaip tarpinė folija detalių rūšiavimui, visų rūšių tolerancijos matavimams, derinių ir kreipiančiųjų kontrolei, valcavimo cilindrų nustatymui.

Tiekimo sudėtis:

Nuo dyd. 0,8 tiekiami rulonais / žiedais.

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------|------------------------|
| Storis | 0,4 mm |
| Leistina paklaida | ±9 μm |
| Norma | Gamykliniai standartai |

| | |
|----------------|---------------------|
| Medžiaga | C plienas |
| Ratukų ilgis | 5 m |
| Ratukų plotis | 50 mm |
| Produkto rūšis | Tarpumačių juostelė |