

Kroepelin
Längenmesstechnik**Spartusis vidmatis su ilgais matavimo antgaliais, Matavimo ribos: 40-90mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	438953 40-90
GTIN	2050001743145
Produktų klasė	46Q

Aprašymas**Modelis:**

1 fiksuotas ir 1 judrus liestukas su HM rutuliniais matavimo antgaliais. Judraus liestuko atsilenkimas perduodamas laikrodiniam indikatoriui. Matavimo rezultatas matomas iškart.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Techninis aprašymas

minimalus griovelio plotis	3,3 mm
Kietlydinio (HM) rutulinio antgalio Ø	2 mm
Maksimalus liestuko ilgis L (matavimo gylis)	192 mm
Padalos vertė	0,05 mm
Maksimalus griovelio gylis	8 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	40 - 90 mm
Leistina paklaida	0,05 mm
Indikatoriaus Ø	66 mm
Kalibravimas	C7
IP apsaugos klasė	IP 65
Norma	Gamykliniai standartai

Matavimo prietaisai	analoginis
Produkto rūšis	sparčiajam vidmačiui

Paslaugos

KalibravimasIšorinis / vidinis liestukas Tipas S	023450 S
DAkKS kalibravimasIšorinis / vidinis liestukas Tipas S	023460 S