

HOLEX**Tarpumačių rulonas 12,7 mm × 10 m, C plienas, Storis: 0,8mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 478504 0,8 |
| GTIN | 4045197524232 |
| Produktų klasė | 42H |

Aprašymas**Modelis:**

Valcuotas, tvirtas tarpumačių juostelių plienas, itin tiksliai išpjaunamas. Juostos storis nuo dydžio 0,02 sužymėtas didėjančia tvarka (išimtis - Nr.478502 nuo dyd. 0,08).

Laikoma praktiškoje dėžutėje ir ištraukiama kaip ruletė. Nuo 5 arba 10 m ilgio juostą galima atkirpti norimo ilgio.

C plienas – anglinis plienas, medžiaga Nr. 1.1274, valcuotas, grūdintas, blizgus paviršius (**dyd. 0,01 ir 0,02 nerūdijantis**).

Paskirtis:

Įrenginių ir įrankių gamyboje staklių dalių reguliavimui, kaip tarpinė folija detalių rūšiavimui, visų rūšių tolerancijos matavimams, derinių ir kreipiančiųjų kontrolei, valcavimo cilindrų nustatymui.

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------|------------------------|
| Storis | 0,8 mm |
| Leistina paklaida | ±13 µm |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Tolerancija | T3 |

| | |
|----------------|---------------------|
| Medžiaga | C plienas |
| Ratukų ilgis | 10 m |
| Ratukų plotis | 12,7 mm |
| Produkto rūšis | Tarpumačių juostelė |