



## Tarpumačių rulonas 50 mm × 5 m, C plienas, Storis: 0,02mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	478525 0,02
GTIN	2050001054036
Produktų klasė	48B

### Aprašymas

#### Modelis:

Valcuotas, tvirtas tarpumačių juostelių plienas, itin tiksliai išpjaunamas. Juostos storis nuo dydžio 0,02 sužymėtas didėjančia tvarka (išimtis - Nr.478502 nuo dyd. 0,08).

Laikoma praktiškoje dėžutėje ir ištraukiama kaip ruletė. Nuo 5 arba 10 m ilgio juostą galima atkirpti norimo ilgio.

**C plienas** – anglinis plienas, medžiaga Nr. 1.1274, valcuotas, grūdintas, blizgus paviršius (**dyd. 0,01 ir 0,02 nerūdijantis**).

#### Paskirtis:

Įrenginių ir įrankių gamyboje staklių dalių reguliavimui, kaip tarpinė folija detalių rūšiavimui, visų rūšių tolerancijos matavimams, derinių ir kreipiančiųjų kontrolei, valcavimo cilindrų nustatymui.

#### Tiekimo sudėtis:

Nuo dyd. 0,8 tiekiami rulonais / žiedais.

### Techninis aprašymas

Storis	0,02 mm
Leistina paklaida	±2 μm
Norma	Gamykliniai standartai

Medžiaga	C plienas
Ratukų ilgis	5 m
Ratukų plotis	50 mm
Produkto rūšis	Tarpumačių juostelė