


**Kroepelin**  
Längenmesstechnik**Spartusis vidmatis su ilgais matavimo antgaliais, Matavimo ribos: 70-120mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	438953 70-120
GTIN	2050001743152
Produktų klasė	46Q

**Aprašymas****Modelis:**

1 fiksuotas ir 1 judrus liestukas su HM rutuliniais matavimo antgaliais. Judraus liestuko atsilenkimas perduodamas laikrodiniam indikatoriui. Matavimo rezultatas matomas iškart.

**Funkcija:**

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepalaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

**Techninis aprašymas**

Maksimalus liestuko ilgis L (matavimo gylis)	192 mm
Padalos vertė	0,05 mm
Kietlydinio (HM) rutulinio antgalio Ø	2 mm
minimalus griovelio plotis	3,3 mm
Maksimalus griovelio gylis	8 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	70 - 120 mm
Leistina paklaida	0,05 mm
Indikatoriaus Ø	66 mm
Kalibravimas	C7
IP apsaugos klasė	IP 65

Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo prietaisai	analoginis
Produkto rūšis	sparčiajam vidmačiui

**Paslaugos**

DAkS kalibravimaslšorinis / vidinis liestukas Tipas S	023460 S
Kalibravimaslšorinis / vidinis liestukas Tipas S	023450 S