



## Pakopinis prispaudiklis, Griovelio plotis a: 10mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	370810 10
GTIN	4020772073183
Produktų klasė	35A

### Aprašymas

**Modelis:**

Iš termiškai pagerinto plieno, dažytos.

**Paskirtis:**

Norint pasiekti **minimalų užspaudimo aukštį, prispaudiklį reikia apsukti.**

**Apdirbama medžiaga:**

Varžtų tvirtumas 8.8.

**Tiekimo sudėtis:**

Su atraminiu varžtu ir T formos varžtu DIN 787 (žr. Nr. 375300).

### Techninis aprašymas

Atstumas e nuo viršūnės iki griovelio galo	70 mm
Griovelio plotis a	10 mm
T griovelio varžtas DIN 787, Nr. 375300	dyd. 101080
Prispaudimo aukštis h	8 - 37 mm
Ilgis l	100 mm

Aukštis H	20 mm
Plotis B	30 mm
Tipas	6315V
Produkto rūšis	Užspaudimo plokštelė