



## Pakopinis prispaudiklis, Griovelio plotis a: 12mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	370810 12
GTIN	4020772073190
Produktų klasė	35A

### Aprašymas

**Modelis:**

Iš termiškai pagerinto plieno, dažytos.

**Paskirtis:**

Norint pasiekti **minimalų užspaudimo aukštį, prispaudiklį reikia apsukti.**

**Apdirbama medžiaga:**

Varžtų tvirtumas 8.8.

**Tiekimo sudėtis:**

Su atraminiu varžtu ir T formos varžtu DIN 787 (žr. Nr. 375300).

### Techninis aprašymas

T griovelio varžtas DIN 787, Nr. 375300	dyd. 1212100
Atstumas e nuo viršūnės iki griovelio galo	90 mm
Griovelio plotis a	12 mm
Prispaudimo aukštis h	10 - 48 mm
Ilgis l	125 mm

Aukštis H	25 mm
Plotis B	40 mm
Tipas	6315V
Produkto rūšis	Užspaudimo plokštelė

---

## Priedai

Užveržimo rankena Griovelio plotis a 12 mm	370750 12
--	-----------