

**Prispaudiklis su siauru snapeliu, DIN 6315 GN, Griovelio plotis×bendras ilgis:
11X125mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	371400 11X125
GTIN	4020772070878
Produktų klasė	35A

Aprašymas**Apdirbama medžiaga:**

Iš termiškai pagerinto plieno, dažytas.

Techninis aprašymas

Įpjovos plotis	11 mm
Aukštis	20 mm
Plotis	30 mm
visas ilgis	125 mm
Užveržimo varžtams	M10
Tipas	6315GN
Norma	DIN 6315 GN
Produkto rūšis	Užspaudimo plokštelė