



Pakopinis prispaudiklis, Griovelio plotis a: 18mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	370810 18
GTIN	4020772073251
Produktų klasė	35A

Aprašymas

Modelis:

Iš termiškai pagerinto plieno, dažytos.

Paskirtis:

Norint pasiekti **minimalų užspaudimo aukštį, prispaudiklį reikia apsukti.**

Apdirbama medžiaga:

Varžtų tvirtumas 8.8.

Tiekimo sudėtis:

Su atraminiu varžtu ir T formos varžtu DIN 787 (žr. Nr. 375300).

Techninis aprašymas

Atstumas e nuo viršūnės iki griovelio galo	110 mm
T griovelio varžtas DIN 787, Nr. 375300	dyd. 1816125
Griovelio plotis a	18 mm
Prispaudimo aukštis h	13 - 56 mm
Ilgis l	160 mm

Aukštis H	30 mm
Plotis B	50 mm
Tipas	6315V
Produkto rūšis	Užspaudimo plokštelė

Priedai

Užveržimo rankena Griovelio plotis a 16 mm	370750 16
--	-----------