



## Pakopinis prispaudiklis, Griovelio plotis a: 20mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	370810 20
GTIN	4020772073268
Produktų klasė	35A

### Aprašymas

#### Modelis:

Iš termiškai pagerinto plieno, dažytos.

#### Paskirtis:

Norint pasiekti **minimalų užspaudimo aukštį, prispaudiklį reikia apsukti.**

#### Apdirbama medžiaga:

Varžtų tvirtumas 8.8.

#### Tiekimo sudėtis:

Su atraminiu varžtu ir T formos varžtu DIN 787 (žr. Nr. 375300).

### Techninis aprašymas

T griovelio varžtas DIN 787, Nr. 375300	dyd. 2020160
Griovelio plotis a	20 mm
Atstumas e nuo viršūnės iki griovelio galo	135 mm
Prispaudimo aukštis h	16 - 77 mm
Ilgis l	200 mm

Aukštis H	40 mm
Plotis B	60 mm
Tipas	6315V
Produkto rūšis	Užspaudimo plokštelė