



## Pakopinis prispaudiklis, Griovelio plotis a: 22mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	370810 22
GTIN	4020772073282
Produktų klasė	35A

### Aprašymas

**Modelis:**

Iš termiškai pagerinto plieno, dažytos.

**Paskirtis:**

Norint pasiekti **minimalų užspaudimo aukštį, prispaudiklį reikia apsukti.**

**Apdirbama medžiaga:**

Varžtų tvirtumas 8.8.

**Tiekimo sudėtis:**

Su atraminiu varžtu ir T formos varžtu DIN 787 (žr. Nr. 375300).

### Techninis aprašymas

Atstumas e nuo viršūnės iki griovelio galo	135 mm
Griovelio plotis a	22 mm
T griovelio varžtas DIN 787, Nr. 375300	dyd. 2220160
Prispaudimo aukštis h	16 - 75 mm
Ilgis l	200 mm

Aukštis H	40 mm
Plotis B	60 mm
Tipas	6315V
Produkto rūšis	Užspaudimo plokštelė