



Užspaudimo plokštelė su plastikiniu gaubtu, Griovelio plotis a: 10 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	370820 10
GTIN	4020772100285
Produktų klasė	35A

Aprašymas

Modelis:

Prispaudiklis su plastikiniu gaubtu ir neiškrentančia atramine plokšte.

Privalumai:

Lengva konstrukcija, įvairiai ir greitai galima reguliuoti atstumą iki detalės. Nebereikia jokių papildomų atramų reikalingam užspaudimo aukščiui pasiekti. Atraminė poveržlė sujungta su prispaudikliu, todėl neiškrenta.

Tiekimo sudėtis:

Su T-formos varžtu DIN 787.

Prispaudimo aukštis h: 0 - 15 mm

T griovelio varžtas DIN 787, Nr. 375300: dyd. 101080

Ilgis l: 80 mm

Plotis B: 44 mm

Aukštis H: 32 mm

Techninis aprašymas

Griovelio plotis a	10 mm
T griovelio varžtas DIN 787, Nr. 375300	dyd. 101080
Prispaudimo aukštis h	0 - 15 mm

Ilgis l	80 mm
Aukštis H	32 mm
Plotis B	44 mm
Tipas	6310
Produkto rūšis	Užspaudimo plokštelė