

Kūginė užspaudimo įvorė sriegikliams, MK / Ø: 3/12



Užsakymo data

Užsakymo numeris	345000 3/12
GTIN	4045197311764
Produktų klasė	37E

Aprašymas

Modelis:

Pilnai užgrūdintos, tvirtinimo kiaurymė ir išorinis kūgis šlifuoti.

Paskirtis:

Sriegiklio arba plėstuvo su cilindrinio koto ir kvadratu, tvirtinimui.

Standartas:

DIN 6328

Pjovimo režimai:

Užspaudimui įvorėse ir greitojo keitimo sriegimo laikikliuose bei daugiasukliuose agregatuose, kuriuose sukliai arti vienas kito.

Pastaba:

Netinka frezavimui!

Techninis aprašymas

koto □	9 mm
koto Ø	12 mm
Produkto rūšis	Užspaudimo įvorė