



Užspaudimo plokštelė su plastikiniu gaubtu, Griovelio plotis a: 12 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	370820 12
GTIN	4020772376871
Produktų klasė	35A

Aprašymas

Modelis:

Prispaudiklis su plastikiniu gaubtu ir neiškrentančia atramine plokštele.

Privalumai:

Lengva konstrukcija, įvairiai ir greitai galima reguliuoti atstumą iki detalės. Nebereikia jokių papildomų atramų reikalingam užspaudimo aukščiui pasiekti. Atraminė poveržlė sujungta su prispaudikliu, todėl neiškrenta.

Tiekimo sudėtis:

Su T-formos varžtu DIN 787.

Prispaudimo aukštis h: 0 - 33 mm

T griovelio varžtas DIN 787, Nr. 375300: dyd. 1212100

Ilgis l: 125 mm

Plotis B: 57 mm

Aukštis H: 49,5 mm

Techninis aprašymas

T griovelio varžtas DIN 787, Nr. 375300	dyd. 1212100
Griovelio plotis a	12 mm
Prispaudimo aukštis h	0 - 33 mm

Ilgis l	125 mm
Aukštis H	49,5 mm
Plotis B	57 mm
Tipas	6310
Produkto rūšis	Užspaudimo plokštelė