

ARIANA**Žarnų sistema 1/4 colio, Tipas: RD****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	084400 RD
GTIN	4037728298064
Produktų klasė	08J

Aprašymas**Modelis:**

Lanksčių plastikinių žarnų sistema aušinimo skysčiui ir orui. Darbinis slėgis iki 6 bar, su laikikliais dyd. CLAMP iki 60 bar.

- **Veikia su visomis dažniausiai naudojamomis sistemomis be papildomo adapterio.**
- **Modulinė sujungimo sistema, individualiai kombinuojama naudojant montazines reples.**
- **Srauto dydis: maždaug 15 litrai/min. (1/4 colio), didžiausias išorinis Ø 17 mm.**

Tiekimo sudėtis:

po 2 apvalius purkštukus su vidiniu Ø: 1,6 / 3,2 / 6,4 mm

Techninis aprašymas

Produkto rūšis	Aušinimo sistema
----------------	------------------