

HÖRGER & GÄSSLER

Hidraulinis magnetinis matavimo stovas (su padu) mechaninis tikslus reguliavimas ant pado, išnešimas: 300mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris

440790 300

GTIN

4260180710014

Produktų klasė

46Q

Aprašymas

Modelis:

Hidraulinis matavimo stovas su centriniu fiksatoriumi. Viena ranka lieka laisva ir ja galima pritvirtinti laikrodinį indikatorių. Visi lankstai tvirtai užfiksuojami ta pačia pagrindine rankena. Patentuotas mechanizmas išgauna didelį slėgį ir rankiniam ratukui pasukti reikia labai nedaug jėgos. Hidraulinė sistema, užpildyta alyva, su dvigubomis tarpinėmis, saugančiomis nuo alyvos išbėgimo. Fiksavimo jėga reguliuojama laipsniškai. **Šarnyrinės svirtys** ant indikatoriaus laikiklio sukamos 360° ir pakreipiamos 180° kampu. **Laikrodinio indikatoriaus laikiklis** indikatoriams su koto Ø 8 mm arba prizme.

Magnetinis padas su prizmine baze. Stiprus nuolatinis magnetas. Jungiklis magnetinės jėgos į- išjungimui. Magneto jėga veikia plokščioje galinėje pusėje ir prizminėje apatinėje pado pusėje. Papildomai su **tikslaus privedimo reguliatoriumi** ant magnetinio pado; stabilus net ir veikiant stiprioms jėgoms.

Pastaba:

Hidrauliniai matavimo stovai, **kai neužfiksuoti**, gali atlaikyti didelius temperatūros svyravimus. Reikia šiek tiek laiko, kol alyva išlygina temperatūrą. Užspaudimo **būsenoje** galimas maksimalus 15 °C temperatūrų skirtumas be didelių slėgio nuokrypių. Tai gali pažeisti stovą arba laikomus daiktus.

Techninis aprašymas

Magnetinio pado plotis	50 mm
Išnešimas	300 mm
Prijungimo sriegis	M8 išorinis sriegis
Magnetinio pado ilgis	60 mm
Magnetinio pado aukštis	55 mm
Sukibimo jėga	800 N
Prijungimo sriegio sureguliuojimas	vidurinis
Produkto rūšis	Matavimo trikojis

Priedai

Fiksavimo varžtas M3 indikatoriaus laikikliui	440858
Trikojo pagrindas Tipas 1	440868 1
Indikatoriaus laikiklis	440860
Atsarginiai stūmokliai Tipas 4	440830 4
Žvaigždinė rankena Tipas 4	440850 4
Reguliuojamo varžtas M4×0,35 indikatoriaus laikikliui	440859