



Magnetinis matavimo stovas su reguliatoriumi ant svirties, Tipas: 120SF



Užsakymo data

Užsakymo numeris	441150 120SF
GTIN	7290005395116
Produktų klasė	46G

Aprašymas

Modelis:

Mechaninis magnetinis matavimo stovas su mechaniniu centriniu fiksatoriumi. Visi trys lankstai fiksuojami viena rankena. Laipsniškai reguliuojama fiksavimo jėga. Rutuliniai šarnyrai užtikrina greitą ir paprastą pastatymą. Magnetinis padas su jungikliu ir prizmine baze.

Universalus laikrodinio indikatoriaus laikiklis su reguliatoriumi, jungiamiesiems antgaliams Ø 8 mm, Ø 6 mm, Ø 3/8 colio ir matuokliai su užveržimo prizmėmis.

Įrankio paveikslėlio detalių aprašymas:

Tikslus reguliatorius prie indikatoriaus laikiklio

Techninis aprašymas

Magnetinio pado aukštis	35 mm
Magnetinio pado ilgis	40 mm
maksimali apkrova	2,7 kg
Išnešimas	178 mm
Šarnyrinės svirties ilgis L ₁	56 mm

Magnetinio pado plotis	30 mm
Šarnyrinės svirties ilgis L ₂	51 mm
Sukibimo jėga	320 N
Prijungimo sriegis apačioje	M5
Produkto rūšis	Matavimo trikojis

Priedai

Trikojo pagrindas Tipas S	442120 S
Trikojo pagrindas Tipas S	442140 S
Laikiklis matavimo stovui Tipas CA	442100 CA
3-D šarnyrinė svirtis Tipas 120	442110 120
Laikiklis matavimo stovui Tipas H	442100 H
Laikiklis matavimo stovui Tipas K1	442100 K1
Laikiklis matavimo stovui Tipas K2	442100 K2
Laikiklis matavimo stovui Tipas 2SM	442100 2SM
Laikiklis matavimo stovui Tipas QR	442100 QR
Laikiklis matavimo stovui Tipas 2SM	442104 2SM
3-D šarnyrinė svirtis Tipas 120	442114 120
Stovo pagrindas su reguliatoriumi Tipas S	442125 S