



Magnetinis matavimo stovas su reguliatoriumi ant svirties, Tipas: N1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	441190 N1
GTIN	7290005394287
Produktų klasė	46G

Aprašymas

Modelis:

3 taškų matavimo svirties fiksavimas su labai trumpa eiga maksimaliam patogumui dirbant. Nereikia daug jėgos, kad ranka būtų galima patikimai ilgam užfiksuoti.

Didelių matmenų svirtys užtikrina maksimalų sistemos standumą. **Vario** matavimo prietaisų laikiklis kotui Ø 6 mm, 8 mm, 3/8 colio, svirtiniai matuokliai su kregždės uodegos formos kreipiamąja ir indikatoriumi su ašele galinėje sienelėje.

Tikslus reguliavimas prie indikatoriaus laikiklio.

Priedai pasirinktinai:

Laikrodinio indikatoriaus laikiklis Nr. 440401.

Techninis aprašymas

Stulpelių Ø D ₂	14 mm
Skersinės svirties Ø D ₁	12 mm
Kolonų aukštis L ₂	203 mm
Skersinės svirties ilgis L ₁	185 mm

Magnetinio pado plotis	50 mm
Prijungimo sriegis	M8 išorinis sriegis
Magnetinio pado ilgis	60 mm
Magnetinio pado aukštis	55 mm
Sukibimo jėga	800 N
Produkto rūšis	Matavimo trikojis

Priedai

Trikojo pagrindas Tipas 0	442120 0
Trikojo pagrindas Tipas V	442120 V
Trikojo pagrindas Tipas 1	442120 1
Svirties fiksatorius universaliems matavimo stovams Matavimo stovų svirtims, kurių Ø 12/14 mm	440351 12/14
Vario indikatoriaus laikiklis Tipas FA1500	440401 FA1500
Trikojo pagrindas Tipas 1	442140 1
Trikojo pagrindas Tipas 0	442140 0
Stovo pagrindas su reguliatoriumi Tipas 0	442125 0