



Magnetinis matavimo stovas su reguliatoriumi ant svirties, Tipas: N2



Užsakymo data

Užsakymo numeris	441190 N2
GTIN	7290005395055
Produktų klasė	46G

Aprašymas

Modelis:

3 taškų matavimo svirties fiksavimas su labai trumpa eiga maksimaliam patogumui dirbant. Nereikia daug jėgos, kad ranka būtų galima patikimai ilgam užfiksuoti.

Didelių matmenų svirtys užtikrina maksimalų sistemos standumą. **Vario** matavimo prietaisų laikiklis kotui Ø 6mm, 8mm, 3/8 colio, svirtiniai matuokliai su kregždės uodegos formos kreipiamąja ir indikatoriumi su ašele galinėje sienelėje.

Tikslus reguliavimas prie indikatoriaus laikiklio.

Priedai pasirinktinai:

Laikrodinio indikatoriaus laikiklis Nr. 440401.

Skersinės svirties Ø D₁: 16 mm

Skersinės svirties ilgis L₁: 225 mm

Stulpelių Ø D₂: 16 mm

Kolonų aukštis L₂: 260 mm

Prijungimo sriegis: M8

Sukibimo jėga: 1000 N

Techninis aprašymas

Prijungimo sriegis	M8
Stulpelių $\varnothing D_2$	16 mm
Magnetinio pado aukštis	55 mm
Skersinės svirties ilgis L_1	225 mm
Sukibimo jėga	1000 N
Magnetinio pado ilgis	75 mm
Magnetinio pado plotis	50 mm
Kolonų aukštis L_2	260 mm
Skersinės svirties $\varnothing D_1$	16 mm
Produkto rūšis	Matavimo trikojis

Priedai

Svirties fiksatorius universaliems matavimo stovams Matavimo stovų svirtims, kurių $\varnothing 16/16$ mm	440351 16/16
Trikojo pagrindas Tipas 0	442120 0
Trikojo pagrindas Tipas 1	442140 1
Trikojo pagrindas Tipas 0	442140 0
Vario indikatoriaus laikiklis Tipas FA1500	440401 FA1500
Trikojo pagrindas Tipas 1	442120 1
Trikojo pagrindas Tipas V	442120 V
Stovo pagrindas su reguliatoriumi Tipas 0	442125 0