



Universalus skaitmeninis slankmatis DIGI ULISSE I/E, Matavimo diapazonas: 250mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	417700 250
GTIN	2050001670816
Produktų klasė	46P

Aprašymas

Modelis:

Universalus skaitmeninis slankmatis įvairiems vidaus ir išorės matavimams su keičiamomis matavimo žiaunomis.

Funkcija:

IP67: yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Slankmatis, su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032. Keičiama matavimo žiauna su liestuku, kurio Ø 2,5 mm.

Priedai pasirinktinai:

Skirta dyd. 400 – 650 visi atsarginiai ir specialūs liestukai Nr. 434900 – 4910 su sriegiu M2,5, duomenų perdavimo laidas Nr. 498948.

Pastaba:

Daugiau matavimo antgalių reikia teirautis.

Techninis aprašymas

Matavimo ribos išoriniams matavimams	0 - 210 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 250 mm
Vidinio matavimo ribos	24 - 250 mm
Matavimo antgalio rutulio Ø	2,5 mm
IP apsaugos klasė	IP 67

Antgalių ilgis	64 mm
Kalibravimas	A1
Padalos vertė	0,01 mm
Leistina paklaida	0,03 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Baterijų kiekis	1
Maitinimas	Baterijos
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Universalus slankmatis

Paslaugos

DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	021010 300
KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	021000 300

Priedai

Prijungimo kabelis Duplex Tipas 2	498950 2
Slankmačių priedai Tipas TAST	417701 TAST
Prijungimo kabelis Tipas R2	498948 R2
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Prijungimo kabelis Tipas USB2	498948 USB2

Slankmačių priedai Tipas BUCHSE	417701 BUCHSE
Prijungimo kabelis Duplex Tipas USB2	498950 USB2