

HOLEX**3-D šarnyrinė svirtis, Tipas: 120****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	442114 120
GTIN	4045197551214
Produktų klasė	42D

Aprašymas**Modelis:**

Mechaninės 3-D šarnyrinės svirtys su centriniu fiksatoriumi. Visi trys lankstai fiksuojami viena rankena. Laipsniškai reguliuojama fiksavimo jėga. Rutuliniai šarnyrai užtikrina greitą ir paprastą pastatymą.

Techninis aprašymas

Šarnyrinės svirties ilgis L_2	51 mm
Išorinio sriegio \varnothing apačioje	M5
Šarnyrinės svirties ilgis L_1	56 mm
Vidinio sriegio \varnothing viršuje	M6
Produkto rūšis	Matavimo trikojis

Priedai

Laikiklis matavimo stovui Tipas K1	442100 K1
Laikiklis matavimo stovui Tipas H	442100 H
Trikojo pagrindas Tipas S	442140 S
Laikiklis matavimo stovui Tipas K2	442100 K2
Laikiklis matavimo stovui Tipas QR	442100 QR
Laikiklis matavimo stovui Tipas CA	442100 CA
Laikiklis matavimo stovui Tipas 2SM	442104 2SM
Laikiklis matavimo stovui Tipas 2SM	442100 2SM
Trikojo pagrindas Tipas S	442120 S