



Magnetinis matavimo stovas su tikslu reguliavimu, Tipas: 2



Užsakymo data

Užsakymo numeris	441210 2
GTIN	4045197441119
Produktų klasė	42D

Aprašymas

Modelis:

Magnetinis matavimo stovas su tikslu reguliatoriumi. Stabili svirtis su skersiniu antgaliu reguliuojama pagal poreikį. Magnetinis padas su prizmine baze ir jungikliu. Laikrodinio indikatoriaus laikiklis jungiamiesiems antgaliams $\varnothing 6$ mm ir $\varnothing 8$ mm.

Skersinės svirties $\varnothing D_1$: 14 mm

Skersinės svirties ilgis L_1 : 200 mm

Stulpelių $\varnothing D_2$: 20 mm

Kolonų aukštis L_2 : 350 mm

Prijungimo sriegis: M10×1,25

Sukibimo jėga: 1300 N

Techninis aprašymas

Prijungimo sriegis	M10×1,25
Magnetinio pado aukštis	55 mm
Skersinės svirties $\varnothing D_1$	14 mm
Kolonų aukštis L_2	350 mm

Stulpelių $\varnothing D_2$	20 mm
Magnetinio pado ilgis	117 mm
Skersinės svirties ilgis L_1	200 mm
Magnetinio pado plotis	50 mm
Sukibimo jėga	1300 N
Produkto rūšis	Matavimo trikojis

Priedai

Trikojo pagrindas Tipas 2	442140 2
---------------------------	----------