

**Mitutoyo****Skaitmeninis Carbon slankmatis, Matavimo diapazonas: 1500mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	415400 1500
GTIN	4946368125282
Produktų klasė	44A

**Aprašymas****Modelis:**

Matavimo rezultatai rodomi dideliais aiškiais skaitmenimis. Su slankiklio reguliatoriumi tolygiai matavimo jėgai užtikrinti. Lengvas. Galimybė pasirinkti numatytąją vertę (Preset), perjungimas vidiniams ir išoriniams matavimams (Offset).

**Funkcija:**

IP66: Yra apsauga nuo vandens srovės ir dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

**Tiekimo sudėtis:**

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.

**Priedai pasirinktinai:**

Duomenų perdavimo laidas Nr. 497085.

**Techninis aprašymas**

Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 1500 mm
Svoris	1,46 kg
Kalibravimas	A1
Vidinių matavimo žiaunų Ø	20 mm
Antgalių ilgis	150 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 357
Baterijų kiekis	1

Baterijos tipas	SR44
IP apsaugos klasė	IP 66
Maitinimas	Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,09 mm
Norma	ISO 13385
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Slankmatis dirbtuvėms

## Paslaugos

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 2000 mm	021000 2000
--	-------------

## Priedai

Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas USB2	497085 USB2
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D1	497085 D1
Siųstuvas Tipas S11E	498966 S11E
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas 357	081560 357
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D2	497085 D2
Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965