

HÖRGER & GÄSSLER

Hidraulinis magnetinis matavimo stovas (su padu) mechaninis tikslus reguliavimas ant laikrod. indikat. laikiklio, Išnešimas: 260mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris

440800 260

GTIN

4260180710021

Produktų klasė

46Q

Aprašymas

Modelis:

Hidraulinis matavimo stovas su centriniu fiksatoriumi. Viena ranka lieka laisva ir ja galima pritvirtinti laikrodinį indikatorių. Visi lankstai tvirtai užfiksuojami ta pačia pagrindine rankena. Patentuotas mechanizmas išgauna didelį slėgį ir rankiniam ratukui pasukti reikia labai nedaug jėgos. Hidraulinė sistema, užpildyta alyva, su dvigubomis tarpinėmis, saugančiomis nuo alyvos išbėgimo. Fiksavimo jėga reguliuojama laipsniškai. **Šarnyrinės svirtys** ant indikatoriaus laikiklio sukamos 360° ir pakreipiamos 180° kampu. **Laikrodinio indikatoriaus laikiklis** indikatoriums su koto Ø 8 mm arba prizme.

Magnetinis padas su prizmine baze. Stiprus nuolatinis magnetas. Jungiklis magnetinės jėgos į- išjungimui. Magneto jėga veikia plokščioje galinėje pusėje ir prizminėje apatinėje pado pusėje.

Tiekimo sudėtis:

Magnetinis padas Nr. 440868 dyd. 1.

Pastaba:

Hidrauliniai matavimo stovai, **kai neužfiksuoti**, gali atlaikyti didelius temperatūros svyravimus. Reikia šiek tiek laiko, kol alyva išlygina temperatūrą. Užspaudimo **būsenoje** galimas maksimalus 15 °C temperatūrų skirtumas be didelių slėgio nuokrypių. Tai gali pažeisti stovą arba laikomus daiktus.

Techninis aprašymas

Išnešimas	260 mm
Magnetinio pado ilgis	60 mm
Magnetinio pado plotis	50 mm
Sukibimo jėga	800 N
Prijungimo sriegis	M8 išorinis sriegis
Magnetinio pado aukštis	55 mm
Prijungimo sriegio sureguliuojimas	vidurinis
Produkto rūšis	Matavimo trikojis

Priedai

Atsarginiai stūmokliai Tipas 4	440830 4
Žvaigždinė rankena Tipas 4	440850 4
Trikojo pagrindas Tipas 1	440868 1
Fiksavimo varžtas M3 indikatoriaus laikikliui	440858
Reguliavimo varžtas M4×0,35 indikatoriaus laikikliui	440859
Tarpinių rinkinys Tipas 1	440855 1
Indikatoriaus laikiklis	440860