



## Magnetinis matavimo stovas su reguliatoriumi ant svirties, Tipas: 600



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	441150 600
GTIN	7290005395130
Produktų klasė	46G

### Aprašymas

#### Modelis:

Mechaninis magnetinis matavimo stovas su mechaniniu centriniu fiksatoriumi. Visi trys lankstai fiksuojami viena rankena. Laipsniškai reguliuojama fiksavimo jėga. Rutuliniai šarnyrai užtikrina greitą ir paprastą pastatymą. Magnetinis padas su jungikliu ir prizmine baze.

Universalus laikrodinio indikatoriaus laikiklis su reguliatoriumi, jungiamiesiems antgaliams  $\varnothing 8$  mm,  $\varnothing 6$  mm,  $\varnothing 3/8$  colio ir matuokliai su užveržimo prizmėmis.

#### Įrankio paveikslėlio detalių aprašymas:

#### Tikslus reguliatorius prie indikatoriaus laikiklio

### Techninis aprašymas

Magnetinio pado plotis	50 mm
Šarnyrinės svirties ilgis $L_2$	223 mm
Magnetinio pado ilgis	120 mm
Sukibimo jėga	1300 N
Magnetinio pado aukštis	55 mm

Šarnyrinės svirties ilgis L <sub>1</sub>	287 mm
Išnešimas	580 mm
maksimali apkrova	14 kg
Prijungimo sriegis apačioje	M10×1,25
Produkto rūšis	Matavimo trikojis

## Priedai

Trikojo pagrindas Tipas 2	442120 2
Trikojo pagrindas Tipas 2	442140 2
Laikiklis matavimo stovui Tipas 2SM	442100 2SM
Laikiklis matavimo stovui Tipas K2	442100 K2
Trikojo pagrindas Tipas F	442120 F
Laikiklis matavimo stovui Tipas QR	442100 QR
Trikojo padas su tiksliu reguliatoriumi Tipas 2	440865 2
Laikiklis matavimo stovui Tipas CA	442100 CA
3-D šarnyrinė svirtis Tipas 600	442114 600
3-D šarnyrinė svirtis Tipas 600	442110 600
Trikojo pagrindas Tipas 2	440868 2
Laikiklis matavimo stovui Tipas 2SM	442104 2SM
Laikiklis matavimo stovui Tipas K1	442100 K1
Laikiklis matavimo stovui Tipas H	442100 H