



## Magnetinis matavimo stovas su reguliatoriumi ant magnetinio pado, Tipas: N0



### Užsakymo data

Užsakymo numeris

441195 N0

GTIN

7290005397318

Produktų klasė

46G

### Aprašymas

#### Modelis:

3 taškų matavimo svirties fiksavimas su labai trumpa eiga maksimaliam patogumui dirbant. Nereikia daug jėgos, kad ranka būtų galima patikimai ilgam užfiksuoti.

Didelių matmenų svirtys užtikrina maksimalų sistemos standumą. **Variomatavimo** prietaisų laikiklis kotui Ø 6mm, 8mm, 3/8 colio, svirtiniai matuokliai su kregždės uodegos formos kreipiamąja ir indikatoriumi su ašele galinėje sienelėje.

**Reguliatorius ant magnetinio pado.** Privalumas reguliuojant svirtinius matuoklius su µm, nes svirties neveikia rankos jėga.

#### Priedai pasirinktinai:

Laikrodinio indikatoriaus laikiklis Nr. 440401.

Skersinės svirties Ø D<sub>1</sub>: 8 mm

Skersinės svirties ilgis L<sub>1</sub>: 110 mm

Stulpelių Ø D<sub>2</sub>: 10 mm

Kolonų aukštis L<sub>2</sub>: 120 mm

Prijungimo sriegis: M5

Sukibimo jėga: 320 N

### Techninis aprašymas

Stulpelių $\varnothing D_2$	10 mm
Kolonų aukštis $L_2$	120 mm
Magnetinio pado ilgis	40 mm
Magnetinio pado aukštis	35 mm
Sukibimo jėga	320 N
Magnetinio pado plotis	30 mm
Skersinės svirties ilgis $L_1$	110 mm
Skersinės svirties $\varnothing D_1$	8 mm
Prijungimo sriegis	M5
Produkto rūšis	Matavimo trikojis

## Priedai

Vario indikatoriaus laikiklis Tipas FA1210	440401 FA1210
Svirties fiksatorius universaliems matavimo stovams Matavimo stovų svirtims, kurių $\varnothing 10/8$ mm	440351 10/8
Trikojo pagrindas Tipas S	442140 S
Trikojo pagrindas Tipas S	442120 S
Stovo pagrindas su reguliatoriumi Tipas S	442125 S