



3-D šarnyrinė svirtis, Tipas: 240



Užsakymo data

Užsakymo numeris	442114 240
GTIN	4045197551221
Produktų klasė	42D

Aprašymas

Modelis:

Mechaninės 3-D šarnyrinės svirtys su centriniu fiksatoriumi. Visi trys lankstai fiksuojami viena rankena. Laipsniškai reguliuojama fiksavimo jėga. Rutuliniai šarnyrai užtikrina greitą ir paprastą pastatymą.

Techninis aprašymas

Vidinio sriegio Ø viršuje	M6
Šarnyrinės svirties ilgis L ₂	101 mm
Šarnyrinės svirties ilgis L ₁	110 mm
Išorinio sriegio Ø apačioje	M8
Produkto rūšis	Matavimo trikojis

Priedai

Laikiklis matavimo stovui Tipas H	442100 H
Trikojo pagrindas Tipas 0	442120 0
Trikojo pagrindas Tipas K3	442120 K3
Laikiklis matavimo stovui Tipas 2SM	442100 2SM
Laikiklis matavimo stovui Tipas K2	442100 K2
Trikojo pagrindas Tipas 1	442140 1
Trikojo pagrindas Tipas V	442120 V
Trikojo pagrindas Tipas 0	442140 0
Trikojo pagrindas Tipas 1	442120 1
Laikiklis matavimo stovui Tipas CA	442100 CA
Laikiklis matavimo stovui Tipas QR	442100 QR
Laikiklis matavimo stovui Tipas 2SM	442104 2SM
Laikiklis matavimo stovui Tipas K1	442100 K1