

HÖRGER & GÄSSLER

Hidraulinis magnetinis matavimo stovas (su padu) mechaninis tikslus reguliavimas ant laikrod. indikat. laikiklio, Išnešimas: 300mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	440800 300
GTIN	4260180710038
Produktų klasė	46Q

Aprašymas

Modelis:

Hidraulinis matavimo stovas su centriniu fiksatoriumi. Viena ranka lieka laisva ir ja galima pritvirtinti laikrodinį indikatorių. Visi lankstai tvirtai užfiksuojami ta pačia pagrindine rankena. Patentuotas mechanizmas išgauna didelį slėgį ir rankiniam ratukui pasukti reikia labai nedaug jėgos. Hidraulinė sistema, užpildyta alyva, su dvigubomis tarpinėmis, saugančiomis nuo alyvos išbėgimo. Fiksavimo jėga reguliuojama laipsniškai. **Šarnyrinės svirtys** ant indikatoriaus laikiklio sukamos 360° ir pakreipiamos 180° kampu. **Laikrodinio indikatoriaus laikiklis** indikatoriams su koto Ø 8 mm arba prizme.

Magnetinis padas su prizmine baze. Stiprus nuolatinis magnetas. Jungiklis magnetinės jėgos į- išjungimui. Magneto jėga veikia plokščioje galinėje pusėje ir prizminėje apatinėje pado pusėje.

Tiekimo sudėtis:

Magnetinis padas Nr. 440868 dyd. 1.

Pastaba:

Hidrauliniai matavimo stovai, **kai neužfiksuoti**, gali atlaikyti didelius temperatūros svyravimus. Reikia šiek tiek laiko, kol alyva išlygina temperatūrą. Užspaudimo **būsenoje** galimas maksimalus 15 °C temperatūrų skirtumas be didelių slėgio nuokrypių. Tai gali pažeisti stovą arba laikomus daiktus.

Techninis aprašymas

Sukibimo jėga	800 N
Magnetinio pado plotis	50 mm
Išnešimas	300 mm
Prijungimo sriegis	M8 išorinis sriegis
Magnetinio pado ilgis	60 mm
Magnetinio pado aukštis	55 mm
Prijungimo sriegio sureguliuojimas	vidurinis
Produkto rūšis	Matavimo trikojis

Priedai

Reguliavimo varžtas M4×0,35 indikatoriaus laikikliui	440859
Žvaigždinė rankena Tipas 4	440850 4
Tarpinių rinkinys Tipas 1	440855 1
Atsarginiai stūmokliai Tipas 4	440830 4
Fiksavimo varžtas M3 indikatoriaus laikikliui	440858
Trikojo pagrindas Tipas 1	440868 1
Indikatoriaus laikiklis	440860