



Magnetinis matavimo stovas su reguliatoriumi ant magnetinio pado, Tipas: N1



Užsakymo data

Užsakymo numeris

441195 N1

GTIN

7290005398902

Produktų klasė

46G

Aprašymas

Modelis:

3 taškų matavimo svirties fiksavimas su labai trumpa eiga maksimaliam patogumui dirbant. Nereikia daug jėgos, kad ranka būtų galima patikimai ilgam užfiksuoti.

Didelių matmenų svirtys užtikrina maksimalų sistemos standumą. **Variomatavimo** prietaisų laikiklis kotui Ø 6mm, 8mm, 3/8 colio, svirtiniai matuokliai su kregždės uodegos formos kreipiamąja ir indikatoriumi su ašele galinėje sienelėje.

Reguliatorius ant magnetinio pado. Privalumas reguliuojant svirtinius matuoklius su µm, nes svirties neveikia rankos jėga.

Priedai pasirinktinai:

Laikrodinio indikatoriaus laikiklis Nr. 440401.

Skersinės svirties Ø D₁: 12 mm

Skersinės svirties ilgis L₁: 185 mm

Stulpelių Ø D₂: 14 mm

Kolonų aukštis L₂: 203 mm

Prijungimo sriegis: M8

Sukibimo jėga: 800 N

Techninis aprašymas

Skersinės svirties ilgis L_1	185 mm
Prijungimo sriegis	M8
Magnetinio pado plotis	50 mm
Stulpelių $\varnothing D_2$	14 mm
Skersinės svirties $\varnothing D_1$	12 mm
Sukibimo jėga	800 N
Kolonų aukštis L_2	203 mm
Magnetinio pado aukštis	55 mm
Magnetinio pado ilgis	60 mm
Produkto rūšis	Matavimo trikojis

Priedai

Trikojo pagrindas Tipas V	442120 V
Vario indikatoriaus laikiklis Tipas FA1410	440401 FA1410
Stovo pagrindas su reguliatoriumi Tipas 0	442125 0
Trikojo pagrindas Tipas 1	442140 1
Trikojo pagrindas Tipas 0	442140 0
Trikojo pagrindas Tipas 0	442120 0
Svirties fiksatorius universaliems matavimo stovams Matavimo stovų svirtims, kurių $\varnothing 12/14$ mm	440351 12/14
Trikojo pagrindas Tipas 1	442120 1