

HOLEX**3-D šarnyrinė svirtis, Tipas: 290****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	442114 290
GTIN	4045197551238
Produktų klasė	42D

Aprašymas**Modelis:**

Mechaninės 3-D šarnyrinės svirtys su centriniu fiksatoriumi. Visi trys lankstai fiksuojami viena rankena. Laipsniškai reguliuojama fiksavimo jėga. Rutuliniai šarnyrai užtikrina greitą ir paprastą pastatymą.

Techninis aprašymas

Išorinio sriegio Ø apačioje	M8
Vidinio sriegio Ø viršuje	M6
Šarnyrinės svirties ilgis L ₁	149 mm
Šarnyrinės svirties ilgis L ₂	129 mm
Produkto rūšis	Matavimo trikojis

Priedai

Laikiklis matavimo stovui Tipas K1	442100 K1
Trikojo pagrindas Tipas 0	442140 0
Trikojo pagrindas Tipas 1	442120 1
Laikiklis matavimo stovui Tipas K2	442100 K2
Trikojo pagrindas Tipas V	442120 V
Laikiklis matavimo stovui Tipas QR	442100 QR
Trikojo pagrindas Tipas 0	442120 0
Laikiklis matavimo stovui Tipas 2SM	442100 2SM
Laikiklis matavimo stovui Tipas 2SM	442104 2SM
Laikiklis matavimo stovui Tipas CA	442100 CA
Trikojo pagrindas Tipas K3	442120 K3
Laikiklis matavimo stovui Tipas H	442100 H
Trikojo pagrindas Tipas 1	442140 1