



Gylmatis, Matavimo diapazonas: 100mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	418000 100
GTIN	4045197326997
Produktų klasė	41Z

Aprašymas

Modelis:

Matavimo liniuotė ir nonijaus skalė su aiškiai išgraviruotomis padalomis. Matavimo plokštumos kruopščiai nušlifotos. Nonijaus skalė matinė, chromuota. Matavimo liniuotė priekyje su plonu, grūdintu matavimo strypu (1,0 mm Ø, 8 mm ilgio). **Keičiama matavimo liniuotės padėtis.**

Tiekimo sudėtis:

Nuo dyd. 500 dėžutėje.

Techninis aprašymas

Nonijaus ilgis	39 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 100 mm
Matavimo antgalis a	1 mm
Tiltelio ilgis	50 mm
Matavimo liniuotės skersmuo	8×3 mm
Matavimo antgalis b	8 mm
Padalos vertė	1/20 mm
Pakuotė	Dėklas
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,05 mm
Norma	ISO 13385
Matavimo prietaisai	analoginis

Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Kalibravimas	A1
Produkto rūšis	Gylmatis

Paslaugos

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021000 200
DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021010 200