

**Mahr****Skaitmeninis slankmatis dirbtuvėms, lengvos konstrukcijos, Matavimo diapazonas: 300 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	415510 300
GTIN	2050001060211
Produktų klasė	43A

**Aprašymas****Modelis:**

**Skaitmeninis slankmatis dirbtuvėms, lengvos konstrukcijos.** Didelis skaitmeninis ekranas. Su matavimo smaigaliais ir prizmine kreipiančiaja. Matavimo žiaunos nerūdijančios, grūdintos ir šlifuotos. Juda lengvai ir tiksliai dėl prizminės kreipiamosios. Liniuotė ir slankiklis iš aliuminio. 50 % mažesnis svoris. Atsparus dilimui ir subraižymams dėl anoduoto paviršiaus 1100 HV (panašiai kaip keramika). Su duomenų išvestimi RS 232.

**Tiekimo sudėtis:**

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

**Priedai pasirinktinai:**

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498950 (tik dyd. 300).

Norma: Gamykliniai standartai

Padalos vertė, pasirenkama: mm / Inch

Kalibravimas: A1

Padalos vertė: 0,01 mm

Padalos vertė: 0,0005 in

Leistina paklaida: 0,04 mm

Antgalių ilgis: 90 mm

Vidinių matavimo žiaunų Ø: 10 mm

Svoris: 0,5 kg

**Techninis aprašymas**

Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 300 mm
-----------------------------	------------

Svoris	0,5 kg
Vidinių matavimo žiaunų Ø	10 mm
Antgalių ilgis	90 mm
Padalos vertė, pasirenkama	mm / Inch
Kalibravimas	A1
Padalos vertė	0,0005 in
Padalos vertė	0,01 mm
Leistina paklaida	0,04 mm
Prekės Nr., kartu su baterijomis / akumulatoriais	081560 CR2032
Baterijų kiekis	1
Maitinimas	Baterijos
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Produkto rūšis	Slankmatis dirbtuvėms

## Paslaugos

Kalibravimas Slankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	011030 300
Žymėjimas lazeriu Tipas	018940
DAkkS kalibravimas Slankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	011050 300

## Priedai

Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965
Prijungimo kabelis Duplex Tipas USB2	498950 USB2
Prijungimo kabelis Duplex Tipas 2	498950 2
Tabletės formos baterija / speciali baterija baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Siųstuvas Tipas S6	498966 S6

