

Universalus matavimo stovas su hidrauliniu fiksatoriumi



Užsakymo data

Užsakymo numeris	441950
GTIN	4029713287399
Produktų klasė	46Q

Aprašymas

Modelis:

Iš visų pusių apdirbta atrama su šlifuotomis atraminėmis plokštumomis. Prizminė apačia uždėjimui ant velenų ir cilindrinų objektų. Viršutinė dalis su T formos grioveliu matavimo svirčių perstūmimui. Tvirtas svirties mechanizmas. Skersinė svirtis su reguliatoriumi ant indikatoriaus laikiklio.

Su hidrauliniu šarnyrų fiksavimu. Tikslus aprašymas žr. Nr. 440800.

Paskirtis:

Skirta staklių ir įrenginių radialinio mušimo matavimams arba lygiagretumo matavimams kreipiamosiose plokštumose.

Išnešimas: 260 mm

Pado ilgis: 250 mm

Pado plotis: 60 mm

Techninis aprašymas

Išnešimas	260 mm
Pado ilgis	250 mm
Pado plotis	60 mm

Produkto rūšis

Matavimo trikojis