



## Magnetinis matavimo stovas su reguliatoriumi prie magnetinio pado, Tipas: 240



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	441170240
GTIN	7290005397431
Produktų klasė	46G

### Aprašymas

#### Modelis:

Mechaninis magnetinis matavimo stovas su mechaniniu centriniu fiksatoriumi. Visi trys lankstai fiksuojami viena rankena. Laipsniškai reguliuojama fiksavimo jėga. Rutuliniai šarnyrai užtikrina greitą ir paprastą pastatymą. Magnetinis padas su jungikliu ir prizmine baze. Standartinis laikroдинio indikatoriaus laikiklis, jungiamajam antgaliui  $\varnothing 8$  mm ir užveržimo prizmei, magnetinis padas su reguliatoriumi.

#### Įrankio paveikslėlio detalių aprašymas: Tikslus reguliatorius ant magnetinio pado

### Techninis aprašymas

Magnetinio pado plotis	50 mm
Magnetinio pado aukštis	55 mm
Magnetinio pado ilgis	60 mm
Šarnyrinės svirties ilgis $L_1$	110 mm

Šarnyrinės svirties ilgis L <sub>2</sub>	101 mm
Sukibimo jėga	800 N
Išnešimas	282 mm
maksimali apkrova	4 kg
Prijungimo sriegis apačioje	M8
Produkto rūšis	Matavimo trikojis

## Priedai

Laikiklis matavimo stovui Tipas K2	442100 K2
Laikiklis matavimo stovui Tipas 2SM	442100 2SM
Stovo pagrindas su reguliatoriumi Tipas 0	442125 0
Laikiklis matavimo stovui Tipas H	442100 H
Trikojo pagrindas Tipas 1	442120 1
Trikojo pagrindas Tipas K3	442120 K3
Trikojo pagrindas Tipas 1	442140 1
Laikiklis matavimo stovui Tipas QR	442100 QR
Laikiklis matavimo stovui Tipas K1	442100 K1
3-D šarnyrinė svirtis Tipas 240	442110 240
Laikiklis matavimo stovui Tipas 2SM	442104 2SM
Trikojo pagrindas Tipas 0	442140 0
3-D šarnyrinė svirtis Tipas 240	442114 240
Trikojo pagrindas Tipas 0	442120 0
Laikiklis matavimo stovui Tipas CA	442100 CA
Trikojo pagrindas Tipas 1	440868 1
Vario indikatoriaus laikiklis Tipas FA1100	440401 FA1100
Trikojo pagrindas Tipas V	442120 V