



Universalus skaitmeninis slankmatis DIGI ULISSE I/E, Matavimo diapazonas: 650mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	417700 650
GTIN	2050001670847
Produktų klasė	46P

Aprašymas

Modelis:

Universalus skaitmeninis slankmatis įvairiems vidaus ir išorės matavimams su keičiamomis matavimo žiaunomis. Duomenų išvestis RS232C.

Funkcija:

IP67: yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Slankmatis, su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032. Keičiama matavimo žiauna su liestuku, kurio Ø 3 mm ir fiksavimo įvare su vidiniu sriegiu M 2,5.

Priedai pasirinktinai:

Skirta dyd. 400 – 650 visi atsarginiai ir specialūs liestukai Nr. 434900 – 4910 su sriegiu M2,5, duomenų perdavimo laidas Nr. 498948.

Pastaba:

Daugiau matavimo antgalių reikia teirautis.

Techninis aprašymas

Kalibravimas	A1
Matavimo ribos išoriniams matavimams	0 - 570 mm
IP apsaugos klasė	IP 67
Matavimo antgalio rutulio Ø	3 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 650 mm

Antgalių ilgis	103 mm
Vidinio matavimo ribos	42 - 650 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Leistina paklaida	0,04 mm
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Maitinimas	Baterijos
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Universalus slankmatis

Paslaugos

DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 1000 mm	021010 1000
KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 1000 mm	021000 1000

Priedai

Prijungimo kabelis Duplex Tipas USB2	498950 USB2
Plieninis liestukas Tipas 14	434900 14
Plieninis liestukas Tipas 30/10	434900 30/10
Plieninis liestukas Tipas 18/2	434900 18/2
Plieninis liestukas Tipas 18/6	434900 18/6

Slankmačių priedai Tipas TAST	417701 TAST
Plieninis liestukas Tipas 14/40	434900 14/40
Plieninis liestukas Tipas 14/15	434900 14/15
Plieninis liestukas Tipas 14/30	434900 14/30
Plieninis liestukas Tipas 2	434900 2
Plieninis liestukas Tipas 18/5	434900 18/5
Plieninis liestukas Tipas 16	434900 16
Plieninis liestukas Tipas 29/20	434900 29/20
Plieninis liestukas Tipas 13	434900 13
Prijungimo kabelis Tipas R2	498948 R2
Plieninis liestukas Tipas 18/1	434900 18/1
Plieninis liestukas Tipas 15	434900 15
Plieninis liestukas Tipas 20	434900 20
Plieninis liestukas Tipas 28	434900 28
Kietlydinio liestukas Tipas 18/3	434910 18/3
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Slankmačių priedai Tipas BUCHSE	417701 BUCHSE
Plieninis liestukas Tipas 11/25	434900 11/25
Plieninis liestukas Tipas 11/30	434900 11/30
Plieninis liestukas Tipas 11/35	434900 11/35
Plieninis liestukas Tipas 11/20	434900 11/20
Plieninis liestukas Tipas 14/20	434900 14/20
Plieninis liestukas Tipas 39	434900 39
Plieninis liestukas Tipas 18/4	434900 18/4
Plieninis liestukas Tipas 11	434900 11
Plieninis liestukas Tipas 11/15	434900 11/15
Plieninis liestukas Tipas 18/3	434900 18/3
Prijungimo kabelis Duplex Tipas 2	498950 2
Plieninis liestukas Tipas 24	434900 24

Plieninis liestukas Tipas 10	434900 10
Prijungimo kabelis Tipas USB2	498948 USB2
Plieninis liestukas Tipas 12	434900 12
Plieninis liestukas Tipas 29/10	434900 29/10
Plieninis liestukas Tipas 17	434900 17