

HÖRGER & GÄSSLER

Mažas hidraulinis stovas su magnetiniu padu



Užsakymo data

Užsakymo numeris	441000
GTIN	4260180710113
Produktų klasė	46Q

Aprašymas

Modelis:

Hidraulinis matavimo stovas su centriniu fiksatoriumi. Viena ranka lieka laisva ir ja galima pritvirtinti laikrodinį indikatorių. Visi lankstai tvirtai užfiksuojami ta pačia pagrindine rankena. Patentuotas mechanizmas išgauna didelį slėgį ir rankiniam ratukui pasukti reikia labai nedaug jėgos. Hidraulinė sistema, užpildyta alyva, su dvigubomis tarpinėmis, saugančiomis nuo alyvos išbėgimo. Fiksavimo jėga reguliuojama laipsniškai. **Šarnyrinės svirtys** ant indikatoriaus laikiklio sukamos 360° ir pakreipiamos 180° kampų. **Laikrodinio indikatoriaus laikiklis** indikatoriams su koto Ø 8 mm arba prizme.

Hidraulinis mažas stovas su ypač stipriu magnetu, panašiu į Nr. 085940 dyd. 35, nejungiamas. Magnetinė jėga dėl dvigubo apvalkalo veikia tik žemyn. Su apsaugine plokšte. **Ypač tinka naudoti su svirtiniais indikatoriais.** Regulatorius ant pado pritvirtintas ant magneto ir jį galima pasukti.

Pastaba:

Hidrauliniai matavimo stovai, **kai neužfiksuoti**, gali atlaikyti didelius temperatūros svyravimus. Reikia šiek tiek laiko, kol alyva išlygina temperatūrą. Užspaudimo **būsenoje** galimas maksimalus 15 °C temperatūrų skirtumas be didelių slėgio nuokrypių. Tai gali pažeisti stovą arba laikomus daiktus.

Techninis aprašymas

Išnešimas	150 mm
Magnetinio pado Ø	35 mm
Sukibimo jėga	147 N
Magnetinio pado aukštis	30 mm
Prijungimo sriegis	M6 vidinis sriegis
Produkto rūšis	Matavimo trikojis