

Mitutoyo**Skaitmeninis slankmatis IP67 su matavimo antgaliais, Matavimo diapazonas: 200 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	415354 200
GTIN	4946368727103
Produktų klasė	44A

Aprašymas**Modelis:**

Matavimo rezultatai rodomi dideliais aiškiais skaitmenimis.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 497085.

IP apsaugos klasė: IP 67

Kalibravimas: A1

Padalos vertė: 0,01 mm

Leistina paklaida: 0,04 mm

Antgalių ilgis: 60 mm

Vidinių matavimo žiaunų Ø: 10 mm

Techninis aprašymas

Antgalių ilgis	60 mm
Kalibravimas	A1
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 200 mm
Vidinių matavimo žiaunų Ø	10 mm

Padalos vertė	0,01 mm
Leistina paklaida	0,04 mm
Prekės Nr., kartu su baterijomis / akumuliatoriais	081560 357
Baterijų kiekis	1
IP apsaugos klasė	IP 67
Maitinimas	Baterijos
Norma	Gamykliniai standartai
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Slankmatis dirbtuvėms

Paslaugos

Kalibravimas Slankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	011030 200
Žymėjimas lazeriu Tipas	018940
DAkKS kalibravimas Slankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	011050 200

Priedai

Prijungimo kabelis su Data mygtuku Tipas D1	497085 D1
Prijungimo kabelis su Data mygtuku Tipas D2	497085 D2
Prijungimo kabelis su Data mygtuku Tipas USB2	497085 USB2
Tabletės formos baterija / speciali baterija baterijos tipas 357	081560 357