

**Gylmatis, Matavimo diapazonas: 200mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	418000 200
GTIN	4045197203588
Produktų klasė	41Z

Aprašymas**Modelis:**

Matavimo liniuotė ir nonijaus skalė su aiškiai išgraviruotomis padalomis. Matavimo plokštumos kruopščiai nušlifluotos. Nonijaus skalė matinė, chromuota.

Tiekimo sudėtis:

Nuo dyd. 500 dėžutėje.

Techninis aprašymas

Matavimo liniuotės skersmuo	8×3 mm
Nonijaus ilgis	39 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 200 mm
Tiltelio ilgis	100 mm
Padalos vertė	1/20 mm
Matavimo antgalis b	7 mm
Matavimo antgalis a	5 mm
Pakuotė	Dėklas
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,05 mm
Norma	ISO 13385
Matavimo prietaisai	analoginis

Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Kalibravimas	A1
Produkto rūšis	Gylmatis

Paslaugos

DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021010 200
KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021000 200