



## 3-D šarnyrinė svirtis, Tipas: 120



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	442110 120
GTIN	7290005397042
Produktų klasė	46G

### Aprašymas

#### Modelis:

Mechaninės 3-D šarnyrinės svirtys su centriniu fiksatoriumi. Visi trys lankstai fiksuojami viena rankena. Laipsniškai reguliuojama fiksavimo jėga. Rutuliniai šarnyrai užtikrina greitą ir paprastą pastatymą.

### Techninis aprašymas

Šarnyrinės svirties ilgis $L_2$	51 mm
Vidinio sriegio $\varnothing$ viršuje	M6
Šarnyrinės svirties ilgis $L_1$	56 mm
Išorinio sriegio $\varnothing$ apačioje	M5
Produkto rūšis	Matavimo trikojis

### Priedai

Laikiklis matavimo stovui Tipas K1	442100 K1
------------------------------------	-----------

Laikiklis matavimo stovui Tipas 2SM	442104 2SM
Laikiklis matavimo stovui Tipas CA	442100 CA
Laikiklis matavimo stovui Tipas K2	442100 K2
Atsarginė rankena 3D šarnyrinei svirčiai Tipas 240	442112 240
Laikiklis matavimo stovui Tipas QR	442100 QR
Laikiklis matavimo stovui Tipas 2SM	442100 2SM
Laikiklis matavimo stovui Tipas H	442100 H
Trikojo pagrindas Tipas S	442120 S