

Universalus matavimo stovas



Užsakymo data

Užsakymo numeris	442000
GTIN	4045197204479
Produktų klasė	46Q

Aprašymas

Modelis:

Iš visų pusių apdirbta atrama su šlifotomis atraminėmis plokštumomis. Prizminė apačia uždėjimui ant velenų ir cilindrinų objektų. Viršutinė dalis su T formos grioveliu matavimo svirčių perstūmimui. Tvirtas svirties mechanizmas. Skersinė svirtis su reguliatoriumi ant indikatoriaus laikiklio.

Paskirtis:

Skirta staklių ir įrenginių radialinio mušimo matavimams arba lygiagretumo matavimams kreipiamosiose plokštumose.

Techninis aprašymas

Kolonų aukštis L_2	300 mm
Pado ilgis	250 mm
Pado plotis	60 mm
Skersinės svirties ilgis L_1	180 mm
Skersinės svirties $\varnothing D_1$	16 mm
Stulpelių $\varnothing D_2$	16 mm

Produkto rūšis

Matavimo trikojis

PriedaiTikslus reguliatorius laikrodinių indikatorių stovams
Indikatoriaus laikiklio Ø 10 mm

440760 10

Tikslus reguliatorius laikrodinių indikatorių stovams
Indikatoriaus laikiklio Ø 8 mm

440760 8