



Magnetinis matavimo stovas su reguliatoriumi prie magnetinio pado, Tipas: 290



Užsakymo data

Užsakymo numeris	441170 290
GTIN	7290005397363
Produktų klasė	46G

Aprašymas

Modelis:

Mechaninis magnetinis matavimo stovas su mechaniniu centriniu fiksatoriumi. Visi trys lankstai fiksuojami viena rankena. Laipsniškai reguliuojama fiksavimo jėga. Rutuliniai šarnyrai užtikrina greitą ir paprastą pastatymą. Magnetinis padas su jungikliu ir prizmine baze. Standartinis laikroдинio indikatoriaus laikiklis, jungiamajam antgaliui \varnothing 8 mm ir užveržimo prizmei, magnetinis padas su reguliatoriumi.

Įrankio paveikslėlio detalių aprašymas:
Tikslus reguliatorius ant magnetinio pado

Techninis aprašymas

Sukibimo jėga	800 N
Magnetinio pado aukštis	55 mm
Magnetinio pado plotis	50 mm
Šarnyrinės svirties ilgis L_1	133 mm

Šarnyrinės svirties ilgis L ₂	113 mm
maksimali apkrova	8 kg
Išnešimas	317 mm
Magnetinio pado ilgis	60 mm
Prijungimo sriegis apačioje	M8
Produkto rūšis	Matavimo trikojis

Priedai

3-D šarnyrinė svirtis Tipas 290	442114 290
3-D šarnyrinė svirtis Tipas 290	442110 290
Laikiklis matavimo stovui Tipas K2	442100 K2
Trikojo pagrindas Tipas K3	442120 K3
Laikiklis matavimo stovui Tipas H	442100 H
Trikojo pagrindas Tipas 0	442140 0
Trikojo pagrindas Tipas 1	442120 1
Trikojo pagrindas Tipas 0	442120 0
Trikojo pagrindas Tipas V	442120 V
Trikojo pagrindas Tipas 1	442140 1
Laikiklis matavimo stovui Tipas QR	442100 QR
Stovo pagrindas su reguliatoriumi Tipas 0	442125 0
Laikiklis matavimo stovui Tipas 2SM	442100 2SM
Laikiklis matavimo stovui Tipas CA	442100 CA
Trikojo pagrindas Tipas 1	440868 1
Laikiklis matavimo stovui Tipas 2SM	442104 2SM
Laikiklis matavimo stovui Tipas K1	442100 K1
Vario indikatoriaus laikiklis Tipas FA1100	440401 FA1100