



Gylmatis, Matavimo diapazonas: 300mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	418000 300
GTIN	4045197203595
Produktų klasė	41Z

Aprašymas

Modelis:

Matavimo liniuotė ir nonijaus skalė su aiškiai išgraviruotomis padalomis. Matavimo plokštumos kruopščiai nušlifluotos. Nonijaus skalė matinė, chromuota.

Tiekimo sudėtis:

Nuo dyd. 500 dėžutėje.

Techninis aprašymas

Padalos vertė	1/20 mm
Tiltelio ilgis	150 mm
Matavimo liniuotės skersmuo	12×4 mm
Nonijaus ilgis	39 mm
Matavimo antgalis b	9 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 300 mm
Matavimo antgalis a	6 mm
Pakuotė	Dėklas
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,08 mm
Norma	ISO 13385
Matavimo prietaisai	analoginis

Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Kalibravimas	A1
Produkto rūšis	Gylmatis

Paslaugos

DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	021010 300
KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	021000 300