



3-D šarnyrinė svirtis, Tipas: 240



Užsakymo data

Užsakymo numeris	442110 240
GTIN	7290005397059
Produktų klasė	46G

Aprašymas

Modelis:

Mechaninės 3-D šarnyrinės svirtys su centriniu fiksatoriumi. Visi trys lankstai fiksuojami viena rankena. Laipsniškai reguliuojama fiksavimo jėga. Rutuliniai šarnyrai užtikrina greitą ir paprastą pastatymą.

Techninis aprašymas

Vidinio sriegio \varnothing viršuje	M6
Išorinio sriegio \varnothing apačioje	M8
Šarnyrinės svirties ilgis L_1	110 mm
Šarnyrinės svirties ilgis L_2	101 mm
Produkto rūšis	Matavimo trikojis

Priedai

Atsarginė rankena 3D šarnyrinei svirčiai Tipas 240	442112 240
--	------------

Laikiklis matavimo stovui Tipas K1	442100 K1
Laikiklis matavimo stovui Tipas QR	442100 QR
Laikiklis matavimo stovui Tipas K2	442100 K2
Laikiklis matavimo stovui Tipas 2SM	442104 2SM
Laikiklis matavimo stovui Tipas H	442100 H
Trikojo pagrindas Tipas 0	442120 0
Laikiklis matavimo stovui Tipas CA	442100 CA
Laikiklis matavimo stovui Tipas 2SM	442100 2SM
Trikojo pagrindas Tipas V	442120 V
Trikojo pagrindas Tipas K3	442120 K3
Trikojo pagrindas Tipas 1	442120 1